

**Garant****Skærholder, neutral, Skaft- /plattestørrelse: 20/08mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260611 20/08
GTIN	4062406059361
Artikelklasse	21T

**Teknisk beskrivelse**

Skaftstørrelse	20 mm
passende vendeskærsplatter	RC.T 0803
Vendeplatteskruesæt	269028 29
ISO-kode holder	SRDCN 2020K08
Samlet længde L, neutrale holdere	125 mm
Udhængslængde L <sub>1</sub> , neutrale holdere	16,4 mm
Plattestørrelse	8 mm
Funktionsbredde L <sub>4</sub> , neutrale holdere	14 mm
Norm	Fabriksstandard
Indsatstype	neutral
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	30 grader
Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

