

Garant**Skærholder, neutral, Skaft- /plattestørrelse: 25/06mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260611 25/06
GTIN	4062406059347
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Samlet længde L, neutrale holdere	150 mm
Funktionsbredde L ₄ , neutrale holdere	15,5 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 15
Udhængslængde L ₁ , neutrale holdere	12,4 mm
Skaftstørrelse	25 mm
ISO-kode holder	SRDCN 2525M06
Plattestørrelse	6 mm
passende vendeskærsplatter	RC.T 0602
Norm	Fabriksstandard
Indsatstype	neutral
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	30 grader
Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
Vendeplatteskruesæt Type 15	269028 15
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500