

Garant**Skærholder, neutral, Skaft- /plattestørrelse: 25/08mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260611 25/08
GTIN	4062406059378
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Plattestørrelse	8 mm
passende vendeskærsplatter	RC.T 0803
ISO-kode holder	SRDCN 2525M08
Skaftstørrelse	25 mm
Funktionsbredde L ₄ , neutrale holdere	16,5 mm
Samlet længde L, neutrale holdere	150 mm
Udhængslængde L ₁ , neutrale holdere	16,4 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 29
Norm	Fabriksstandard
Indsatstype	neutral
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	30 grader
Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

