

**CNMG 120416, Type: CA025P****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250216 CA025P
GTIN	4960664863471
Artikelklasse	25E

Beskrivelse

CNMG 120416 CA025P Type: CA025P

Spånryder: PS

Skæredybde a_p : 1 - 3,5 mm

Tilspænding f : 0,15 - 0,35 mm/o

Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 70 - 420 m/min

Teknisk beskrivelse

Type	CA025P
Skæremateriale	HM
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning
Spånryder	PS
Skæredybde a_p	1 - 3,5 mm
Primær anvendelse	P
Skærebetingelse	let afbrudt
Tilspænding f	0,15 - 0,35 mm/o

Hjørneradius	1,6 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	70 - 420 m/min
Belægning	CVD
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMG 120416
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendskærsplatte til drejning