

**CNMG 120408, Type: CA025P****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250212 CA025P
GTIN	4960664863457
Artikelklasse	25E

**Beskrivelse**

CNMG 120408 CA025P Type: CA025P  
Spånbryder: PS  
Skæredybde  $a_p$ : 1 - 3,5 mm  
Tilspænding  $f$ : 0,15 - 0,35 mm/o  
Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 70 - 420 m/min

**Teknisk beskrivelse**

Spånbryder	PS
Primær anvendelse	P
Skærebetingelse	let afbrudt
Type	CA025P
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	70 - 420 m/min
Tilspænding $f$	0,15 - 0,35 mm/o
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning
Hjørneradius	0,8 mm

Skæremateriale	HM
Skæredybde $a_p$	1 - 3,5 mm
Belægning	CVD
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMG 120408
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning