

**CNMG 120404 Wiper, Type: CA025P****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250211 CA025P
GTIN	4960664863228
Artikelklasse	25E

Beskrivelse

CNMG 120404 Wiper CA025P Type: CA025P

Spånbryder: WQ

Skæredybde a_p : 1 - 3,5 mm

Tilspænding f : 0,15 - 0,35 mm/o

Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 70 - 420 m/min

Teknisk beskrivelse

Hjørneradius	0,4 mm
Skærebetingelse	let afbrudt
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning
Primær anvendelse	P
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	70 - 420 m/min
Spånbryder	WQ
Skæredybde a_p	1 - 3,5 mm
Tilspænding f	0,15 - 0,35 mm/o

Type	CA025P
Skæremateriale	HM
Belægning	CVD
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMG 120404
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning