

**CNMG 120412 Wiper, Type: CA025P****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250215 CA025P
GTIN	4960664863242
Artikelklasse	25E

**Beskrivelse**

CNMG 120412 Wiper CA025P Type: CA025P

Spånbryder: WQ

Skæredybde  $a_p$ : 1 - 3,5 mm

Tilspænding  $f$ : 0,15 - 0,35 mm/o

Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 70 - 420 m/min

**Teknisk beskrivelse**

Type	CA025P
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	70 - 420 m/min
Hjørneradius	1,2 mm
Skærebetingelse	let afbrudt
Skæremateriale	HM
Spånbryder	WQ
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning
Tilspænding $f$	0,15 - 0,35 mm/o

Skæredybde $a_p$	1 - 3,5 mm
Primær anvendelse	P
Belægning	CVD
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMG 120412
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning