



CNMG 120408 Wiper, Type: CA025P



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	250105 CA025P
GTIN	4960664863181
Artikelklasse	25E

Beskrivelse

CNMG 120408 Wiper CA025P Type: CA025P

Spånryder: WP

Skæredybde a_p : 0,2 - 2,5 mm

Tilspænding f : 0,13 - 0,4 mm/o

Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 105 - 435 m/min

Teknisk beskrivelse

Primær anvendelse	P
Type	CA025P
Skærebetingelse	let afbrudt
Spånryder	WP
Skæremateriale	HM
Tilspænding f	0,13 - 0,4 mm/o
Skæredybde a_p	0,2 - 2,5 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	105 - 435 m/min
Belægning	CVD
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMG 120404
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendskærsplatte til drejning