


CNMG 120408 Wiper, Type: CA025P

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	250213 CA025P
GTIN	4960664863235
Artikelklasse	25E

Beskrivelse

CNMG 120408 Wiper CA025P Type: CA025P

Spånbryder: WQ

Skæredybde a_p : 1 - 3,5 mm

Tilspænding f : 0,15 - 0,35 mm/o

Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 70 - 420 m/min

Teknisk beskrivelse

Primær anvendelse	P
Spånbryder	WQ
Hjørneradius	0,8 mm
Type	CA025P
Skæredybde a_p	1 - 3,5 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	70 - 420 m/min
Tilspænding f	0,15 - 0,35 mm/o
Skæremateriale	HM

Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning
Skærebetingelse	let afbrudt
Belægning	CVD
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMG 120408
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning