

**Skærholder, højre, Skaft- /plattestørrelse: 16/06mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260606 16/06
GTIN	4062406059392
Artikelklasse	21T

**Teknisk beskrivelse**

Plattestørrelse	6 mm
passende vendeskærsplatter	RC.T 0602
Skaftstørrelse	16 mm
Samlet længde L	100 mm
Hovedlængde L <sub>1</sub>	13,6 mm
Funktionsbredde L <sub>4</sub>	20 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 22
ISO-kode holder	SRGCR/L 1616H06
Norm	Fabriksstandard
Indsatstype	højre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	30 grader
Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

---

**Tilbehør**

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX8

674248 TX8

Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks.  
moment 500 cNm

659957 500