

**CNMG 190608, Type: CA025P****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250382 CA025P
GTIN	4960664863709
Artikelklasse	25E

Beskrivelse

CNMG 190608 CA025P Type: CA025P

Spånbryder: PH

Skæredybde a_p : 1 - 10 mm

Tilspænding f : 0,25 - 0,8 mm/o

Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 70 - 420 m/min

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f	0,25 - 0,8 mm/o
Primær anvendelse	P
Skæredybde a_p	1 - 10 mm
Type	CA025P
Hjørneradius	0,8 mm
Spånbryder	PH
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	70 - 420 m/min
Skærebetingelse	let afbrudt
Belægning	CVD
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMG 190608
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning