


**CNMG 120412, Type: CA025P**

**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250372 CA025P
GTIN	4960664863655
Artikelklasse	25E

**Beskrivelse**

CNMG 120412 CA025P Type: CA025P

Spånbryder: PH

Skæredybde  $a_p$ : 1 - 10 mm

Tilspænding  $f$ : 0,25 - 0,8 mm/o

Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 70 - 420 m/min

**Teknisk beskrivelse**

Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	70 - 420 m/min
Primær anvendelse	P
Tilspænding $f$	0,25 - 0,8 mm/o
Skærebetingelse	let afbrudt
Hjørneradius	1,2 mm
Skæredybde $a_p$	1 - 10 mm

Spånbryder	PH
Type	CA025P
Belægning	CVD
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMG 120412
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning