

Garant**Skærholder, højre, Skaft- /plattestørrelse: 20/06mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260606 20/06
GTIN	4062406059408
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Samlet længde L	125 mm
Hovedlængde L ₁	15,3 mm
passende vendeskærsplatter	RC.T 0602
Skaftstørrelse	20 mm
Funktionsbredde L ₄	25 mm
Plattestørrelse	6 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 22
ISO-kode holder	SRGCR/L 2020K06
Norm	Fabriksstandard
Indsatstype	højre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	30 grader
Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500
