

Garant**Skærholder, højre, Skaft- /plattestørrelse: 25/08mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 260606 25/08 |
| GTIN | 4062406059446 |
| Artikelklasse | 21T |

Teknisk beskrivelse

| | |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Vendeplatteskruesæt | 269028 29 |
| Samlet længde L | 150 mm |
| ISO-kode holder | SRGCR/L 2525M08 |
| Plattestørrelse | 8 mm |
| Hovedlængde L ₁ | 19,8 mm |
| Skaftstørrelse | 25 mm |
| Funktionsbredde L ₄ | 32 mm |
| passende vendeskærsplatter | RC.T 0803 |
| Norm | Fabriksstandard |
| Indsatstype | højre |
| Indvendig køling | nej |
| Indstillingsvinkel κ | 30 grader |
| Anvendelse | Plandrejning |
| Anvendelse | Langsgående drejning, udvendigt |
| Produkttype | Skærholder |

