

Skærholder, Venstre, Skaft- /plattestørrelse: 16/06mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260607 16/06
GTIN	4062406059460
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Vendeplatteskruesæt	269028 22
ISO-kode holder	SRGCR/L 1616H06
Hovedlængde L ₁	13,6 mm
passende vendeskærsplatter	RC.T 0602
Samlet længde L	100 mm
Skaftstørrelse	16 mm
Plattestørrelse	6 mm
Funktionsbredde L ₄	20 mm
Norm	Fabriksstandard
Indsatstype	Venstre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	30 grader
Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX8

674248 TX8

Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks.
moment 500 cNm

659957 500