

Garant**Skærholder, højre, Skaft- /plattestørrelse: 20/08mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260606 20/08
GTIN	4062406059439
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Hovedlængde L ₁	14,7 mm
Funktionsbredde L ₄	25 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 29
Skaftstørrelse	20 mm
ISO-kode holder	SRGCR/L 2020K08
Samlet længde L	125 mm
Plattestørrelse	8 mm
passende vendeskærplatter	RC.T 0803
Norm	Fabriksstandard
Indsatstype	højre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	30 grader
Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

