

Skærholder, Venstre, Skaft- /plattestørrelse: 20/08mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260607 20/08
GTIN	4062406059507
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

ISO-kode holder	SRGCR/L 2020K08
Hovedlængde L ₁	14,7 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 29
Samlet længde L	125 mm
passende vendeskærsplatter	RC.T 0803
Plattestørrelse	8 mm
Skaftstørrelse	20 mm
Funktionsbredde L ₄	25 mm
Norm	Fabriksstandard
Indsatstype	Venstre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	30 grader
Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

