

**Skærholder, Venstre, Skaft- /plattestørrelse: 16/08mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260607 16/08
GTIN	4062406059491
Artikelklasse	21T

**Teknisk beskrivelse**

Funktionsbredde L <sub>4</sub>	20 mm
Skaftstørrelse	16 mm
ISO-kode holder	SRGCR/L 1616H08
Hovedlængde L <sub>1</sub>	18,8 mm
Samlet længde L	100 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 29
passende vendeskærsplatter	RC.T 0803
Plattestørrelse	8 mm
Norm	Fabriksstandard
Indsatstype	Venstre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	30 grader
Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

