

**Skærholder, Venstre, Skaft- /plattestørrelse: 20/06mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260607 20/06
GTIN	4062406059477
Artikelklasse	21T

**Teknisk beskrivelse**

Skaftstørrelse	20 mm
Plattestørrelse	6 mm
Samlet længde L	125 mm
ISO-kode holder	SRGCR/L 2020K06
Funktionsbredde L <sub>4</sub>	25 mm
Hovedlængde L <sub>1</sub>	15,3 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 22
passende vendeskærsplatter	RC.T 0602
Norm	Fabriksstandard
Indsatstype	Venstre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	30 grader
Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

---

**Tilbehør**

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX8

674248 TX8

Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks.  
moment 500 cNm

659957 500