

Skærholder, Venstre, Skaft- /plattestørrelse: 25/08mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260607 25/08
GTIN	4062406059514
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Samlet længde L	150 mm
ISO-kode holder	SRGCR/L 2525M08
Vendeplatteskruesæt	269028 29
passende vendeskærsplatter	RC.T 0803
Hovedlængde L ₁	19,8 mm
Skaftstørrelse	25 mm
Funktionsbredde L ₄	32 mm
Plattestørrelse	8 mm
Norm	Fabriksstandard
Indsatstype	Venstre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	30 grader
Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

