



## High-performance-fræser MFH mini, med gevind, Ø D / antal skær Z: 42/5mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	221960 42/5
GTIN	2050002058750
Artikelklasse	250

### Beskrivelse

High-performance-fræser MFH mini 42/5 mm Indvendig køling: ja

Antal skær Z: 5

Ø D<sub>3</sub>: 35 mm

Maks. skæredybde a<sub>p maks</sub>: 1 mm

Samlet længde L<sub>i alt</sub>: 40 mm

Holdegevind M: M16

Cirkulær borefræsning Ø D<sub>min</sub>: 77 mm

### Teknisk beskrivelse

Ramplinglængde L for α <sub>maks</sub>	33,3 mm
Cirkulær borefræsning Ø D <sub>min</sub>	77 mm
Maks. skæredybde a <sub>p maks</sub>	1 mm
Skær-Ø D <sub>c</sub>	42 mm
Antal skær Z	5
passende vendeskærsplatter	LOGU 0303..
Ø D <sub>3</sub>	35 mm
Ramplingvinkel α <sub>maks</sub>	0,52 grader

Vendeplatteskrue	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Indvendig køling	ja
Samlet længde $L_{i\text{ alt}}$	40 mm
Holdegevind M	M16
Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\text{ maks}}$	82 mm
Skafudførelse	med gevind
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Plunge cutting
Fræseanvendelse	Ramping
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Kopifræser

---

## Tilbehør

Spændeskrue	229713
-------------	--------