

**CNMM 120416, Type: CA025P****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250493 CA025P
GTIN	4960664863761
Artikelklasse	25E

Beskrivelse

CNMM 120416 CA025P Type: CA025P

Spånbryder: PX

Skæredybde a_p : 1 - 11 mm

Tilspænding f : 0,25 - 0,9 mm/o

Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 70 - 420 m/min

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f	0,25 - 0,9 mm/o
Primær anvendelse	P
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Spånbryder	PX
Skærebetingelse	let afbrudt
Hjørneradius	1,6 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	70 - 420 m/min
Skæremateriale	HM

Type	CA025P
Skæredybde a_p	1 - 11 mm
Belægning	CVD
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMM 120416
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning