

**CNMM 160608, Type: CA025P****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 250496 CA025P |
| GTIN                | 4960664863778 |
| Artikelklasse       | 25E           |

**Beskrivelse**

CNMM 160608 CA025P Type: CA025P

Spånbryder: PX

Skæredybde  $a_p$ : 1 - 11 mm

Tilspænding  $f$ : 0,25 - 0,9 mm/o

Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 70 - 420 m/min

**Teknisk beskrivelse**

|  |                  |
|--|------------------|
| Skæremateriale                           | HM               |
| Skæredybde $a_p$                         | 1 - 11 mm        |
| Slet-/skrubbearbejdning                  | Sletbearbejdning |
| Hjørneradius                             | 0,8 mm           |
| Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse | 70 - 420 m/min   |
| Skærebetingelse                          | let afbrudt.     |
| Spånbryder                               | PX               |
| Type                                     | CA025P           |

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| Tilspænding f              | 0,25 - 0,9 mm/o               |
| Primær anvendelse          | P                             |
| Belægning                  | CVD                           |
| ISO-kode, vendeskærsplatte | CNMM 160608                   |
| Antal skift/skær           | 4                             |
| Produkttype                | Vendeskærsplatte til drejning |