

**CNMM 160616, Type: CA025P****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 250498 CA025P |
| GTIN | 4960664863792 |
| Artikelklasse | 25E |

Beskrivelse

CNMM 160616 CA025P Type: CA025P

Spånryder: PX

Skæredybde a_p : 1 - 11 mm

Tilspænding f : 0,25 - 0,9 mm/o

Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 70 - 420 m/min

Teknisk beskrivelse

| | |
|--|------------------|
| Slet-/skrubbearbejdning | Sletbearbejdning |
| Skærebetingelse | let afbrudt. |
| Primær anvendelse | P |
| Spånryder | PX |
| Skæredybde a_p | 1 - 11 mm |
| Skæremateriale | HM |
| Tilspænding f | 0,25 - 0,9 mm/o |
| Skærehastighed v_c , primær anvendelse | 70 - 420 m/min |

| | |
|----------------------------|-------------------------------|
| Type | CA025P |
| Hjørneradius | 1,6 mm |
| Belægning | CVD |
| ISO-kode, vendeskærsplatte | CNMM 160616 |
| Antal skift/skær | 4 |
| Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |