

**SNMG 120408, Type: CA025P****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251356 CA025P
GTIN	4960664864782
Artikelklasse	25E

Teknisk beskrivelse

Primær anvendelse	P
Hjørneradius	0,8 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Type	CA025P
Skæremateriale	HM
Spånryder	PH
Skærebetingelse	let afbrudt.
Tilspænding f	0,25 - 0,8 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	70 - 420 m/min
Skæredybde a_p	1 - 10 mm
Belægning	CVD
ISO-kode, vendeskærsplatte	SNMG 120408

Antal skift/skær	8
Produkttype	Vendskærsplatte til drejning