

**TNMG 160404, Type: CA025P****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251472 CA025P
GTIN	4960664857593
Artikelklasse	25E

Teknisk beskrivelse

Hjørneradius	0,4 mm
Skæredybde a_p	0,2 - 2,5 mm
Primær anvendelse	P
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	105 - 435 m/min
Skæremateriale	HM
Type	CA025P
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Spånbrøder	PQ
Tilspænding f	0,13 - 0,4 mm/o
Skærebetingelse	let afbrudt.
Belægning	CVD
ISO-kode, vendeskærsplatte	TNMG 160404

Antal skift/skær	6
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning