

**WNMG 080408 Wiper, Type: CA025P****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	252015 CA025P
GTIN	4960664865697
Artikelklasse	25E

**Beskrivelse**

WNMG 080408 Wiper CA025P Type: CA025P

Spånryder: WP

Skæredybde  $a_p$ : 0,5 - 2 mm

Tilspænding  $f$ : 0,07 - 0,3 mm/o

Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 70 - 420 m/min

**Teknisk beskrivelse**

Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	70 - 420 m/min
Spånryder	WP
Hjørneradius	0,8 mm
Primær anvendelse	P
Skæremateriale	HM
Tilspænding $f$	0,07 - 0,3 mm/o
Type	CA025P
Skæredybde $a_p$	0,5 - 2 mm

Skærebetingelse	let afbrudt
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Belægning	CVD
ISO-kode, vendeskærsplatte	WNMG 080408
Antal skift/skær	6
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning