

**WNMG 080408 Wiper, Type: CA025P****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	252115 CA025P
GTIN	4960664865741
Artikelklasse	25E

Beskrivelse

WNMG 080408 Wiper CA025P Type: CA025P

Spånbryder: WQ

Tolerance: M

Skæredybde a_p : 1 - 3,8 mm

Tilspænding f : 0,15 - 0,6 mm/o

Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 70 - 420 m/min

Teknisk beskrivelse

Skærebetingelse	let afbrudt.
Skæremateriale	HM
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	70 - 420 m/min
Hjørneradius	0,8 mm
Spånbryder	WQ
Primær anvendelse	P
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning

Skæredybde a_p	1 - 3,8 mm
Type	CA025P
Tilspænding f	0,15 - 0,6 mm/o
Belægning	CVD
ISO-kode, vendeskærsplatte	WNMG 080408
Antal skift/skær	6
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning