

**WNMG 080412 Wiper, Type: CA025P****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 252117 CA025P |
| GTIN                | 4960664865758 |
| Artikelklasse       | 25E           |

**Beskrivelse**

WNMG 080412 Wiper CA025P Type: CA025P

Spånbryder: WQ

Tolerance: M

Skæredybde  $a_p$ : 1 - 3,8 mm

Tilspænding  $f$ : 0,15 - 0,6 mm/o

Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 70 - 420 m/min

**Teknisk beskrivelse**

|  |                   |
|--|-------------------|
| Skæremateriale                           | HM                |
| Type                                     | CA025P            |
| Spånbryder                               | WQ                |
| Skæredybde $a_p$                         | 1 - 3,8 mm        |
| Slet-/skrubbearbejdning                  | Skrubbearbejdning |
| Skærebetingelse                          | let afbrudt.      |
| Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse | 70 - 420 m/min    |

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| Hjørneradius               | 1,2 mm                        |
| Tilspænding f              | 0,15 - 0,6 mm/o               |
| Primær anvendelse          | P                             |
| Belægning                  | CVD                           |
| ISO-kode, vendeskærsplatte | WNMG 080412                   |
| Antal skift/skær           | 6                             |
| Tolerance                  | M                             |
| Produkttype                | Vendeskærsplatte til drejning |