



Elektrikerskruetrækker til Torx®, isoleret, Torx®-profil: TX25



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	625780 TX25
GTIN	4062406059644
Artikelklasse	62C

Beskrivelse

Udførelse:

Skaft og klinge **fuldisoleret op til 1000 V iht. DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201**. Hver enkelt skruetrækker afprøves enkeltvis i vandbad for spændingsoverslag

Flerkomponentskaft med moment- og komfortoptimeret grebszone. **Klinge** i højtlegeret værktøjsstål.

Anvendelse:

Til arbejde med spændinger op til 1000 V.

Teknisk beskrivelse

Hel længde	187 mm
Drivprofil	Skruetrækkere til TORX®-skruer
Klingelængde	80 mm
Torx®-profil	TX25
Norm	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Produkttype	Skruetrækkere