



Elektrikerskruetrækkersæt til ligekærv isoleret, Antal skruetrækkere: 8



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	663311 8
GTIN	4062406059767
Artikelklasse	62F

Beskrivelse

Udførelse:

Skaft og klinge **fuldisoleret op til 1000 V iht. DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.**

Hver enkelt skruetrækker afprøves enkeltvis i vandbad for spændingsoverslag.

Flerkomponentskaft med moment- og komfortoptimeret grebszone. Klinge i højtlegeret værktøjsstål. Fra str. 5,5 = udvendig Ø af isolering svarende til skærets bredde (gunstigt ved arbejde på steder med trange pladsforhold).

Klinger med koniske skær, afstemt efter standardmål for skrueskæve. Isoleret, gennemslagsfastheden for isoleringen er flere gange så stor som den krævede mindsteprøvespænding iht. VDE. Hver enkelt skruetrækker kontrolleres for spændingsgennemslag i vandbad.

Anvendelse:

Til arbejde med spændinger op til 1000 V.

Den bedste standtid for elektrikerskruetrækkere opnås, når skruerne anvendes til de respektive standardiserede skrueskæve, som de passer nøjagtigt til (se tabeldelen). Ved at vælge den rigtige skruetrækkerstørrelse undgår man at beskadige skrueskævene.

Indhold:

1 skruetrækker nr. 663301 af hver: Str. 2,5; 3; 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8; 10

Teknisk beskrivelse

Antal skruetrækkere	8
Norm	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201

Drivprofil	Lige-kærviskruetrækker
Produkttype	Skrue-trækkere

Tilbehør

Elektrikerskruetrækker til lige-kærvisoleret Skærbredde b 5,5 mm	663301 5,5
Elektrikerskruetrækker til lige-kærvisoleret Skærbredde b 2,5 mm	663301 2,5
Elektrikerskruetrækker til lige-kærvisoleret Skærbredde b 3,5 mm	663301 3,5
Elektrikerskruetrækker til lige-kærvisoleret Skærbredde b 4 mm	663301 4
Elektrikerskruetrækker til lige-kærvisoleret Skærbredde b 10 mm	663301 10
Elektrikerskruetrækker til lige-kærvisoleret Skærbredde b 6,5 mm	663301 6,5
Elektrikerskruetrækker til lige-kærvisoleret Skærbredde b 3 mm	663301 3
Elektrikerskruetrækker til lige-kærvisoleret Skærbredde b 8 mm	663301 8