


**SNMG 120408, Type: PR015S****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251164 PR015S
GTIN	4960664837380
Artikelklasse	25E

Beskrivelse

SNMG 120408 PR015S Hjørneradius: 0,8 mm
Type: PR015S
Spånbryder: MQ
Skæredybde a_p : 0,4 - 1,5 mm
Tilspænding f : 0,05 - 0,18 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 25 - 70 m/min

Teknisk beskrivelse

Skæredybde a_p	0,4 - 1,5 mm
Tilspænding f	0,05 - 0,18 mm/o
Primær anvendelse	S
Skæremateriale	HM
Hjørneradius	0,8 mm
Type	PR015S
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	25 - 70 m/min

Spånbryder	MQ
Skærebetingelse	let afbrudt.
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Belægning	Megacoat Hard
ISO-kode, vendeskærsplatte	SNMG 120408
Antal skift/skær	8
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning