

**VNMG 160408, Type: PR015S****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251754 PR015S
GTIN	4960664837533
Artikelklasse	25E

**Beskrivelse**

VNMG 160408 PR015S Type: PR015S  
Spånryder: MQ  
Skæredybde  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Tilspænding  $f$ : 0,05 - 0,18 mm/o  
Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 25 - 70 m/min

**Teknisk beskrivelse**

Tilspænding $f$	0,05 - 0,18 mm/o
Skærebetingelse	let afbrudt.
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Primær anvendelse	S
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	25 - 70 m/min
Spånryder	MQ
Hjørneradius	0,8 mm

Type	PR015S
Skæremateriale	HM
Skæredybde $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Belægning	Megacoat Hard
ISO-kode, vendeskærsplatte	VNMG 160408
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning