

Garant**Cirkulærfræsere, med gevind- stål, Type: 16/M5****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	217253 16/M5
GTIN	4062406060060
Artikelklasse	21Q

Beskrivelse**Udførelse:****Ekstra slank udførelse** til gevindfræsning.**Bemærk:**Den faktiske stikdybde S_{max} beregnes som følger: $(D-d_1) / 2$.

Værktøjsudskiftning: PowerCard

Indvendig køling: ja

Mindste bore-Ø D: 14 - 22 mm

Gevindstørrelse M: M5 mm

til pladetype: P16

Indv. Ø d_1 : 9,5 mmMaks. skæredybde S_{maks} : 6,5 mmUdhængslængde L_1 : 15 mm**Teknisk beskrivelse**

Gevinddybde	15 mm
Udhængslængde L_1	15 mm
Maks. skæredybde S_{maks}	6,5 mm
Indv. Ø d_1	9,5 mm
Gevindstørrelse M	M5 mm

Skafthudførelse	med gevind
Samlet længde $L_{i alt}$	18,5 mm
Indvendig køling	ja
til pladetype	P16
Mindste bore-Ø D	14 - 22 mm
Spændeskruer- sæt	219818 (8IP; 3,8 Nm)
Materiale, fræser	med gevind- stål
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Cirkulærfræsere