

**TNMG 160404, Type: PR015S****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251472 PR015S
GTIN	4960664837458
Artikelklasse	25E

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f	0,05 - 0,18 mm/o
Type	PR015S
Skæremateriale	HM
Primær anvendelse	S
Skæredybde a_p	0,2 - 1,5 mm
Spånbrøder	MQ
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	25 - 70 m/min
Hjørneradius	0,4 mm
Skærebetingelse	let afbrudt.
Belægning	Megacoat Hard
ISO-kode, vendeskærsplatte	TNMG 160404
Antal skift/skær	6

Produkttype

Vendeskærsplatte til drejning