

Spiralborsæt HSS nr. 114020 med kassette, ubelagt, Type: 1-10



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	115030 1-10
GTIN	4045197024169
Artikelklasse	12B

Beskrivelse

Udførelse:

Bestående af spiralbor DIN 338.

Valset, normal spiralvinkel, kernetykkelse og kernestigning.

Robust spiralbor med forstærket kerne og lille tværskær af hensyn til let forboring og nøjagtig centrering af den planlagte boring. **Præcisionsrullevalsedede spånrum.**

Teknisk beskrivelse

Bor i stigende størrelse	0,5 mm
Borområde	1 - 10 mm
Antal bor	19
Skaft	Cylindrisk skaft
Antal skær Z	2
Belægning	ubelagt
Skæremateriale	HSS
Norm	DIN 338

Type	N
Tolerance, nom. Ø	h8
Spidsvinkel	118 grader
Indvendig køling	nej
med kassette	ja
Farvering	uden
Produkttype	Spiralbor

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	45 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	40 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	30 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	25 m/min	P
GG (G)	betinget egnet	25 m/min	K
Uni	betinget egnet		
Olie	egnet		
våd, maksimal	egnet		

Tilbehør

Spiralbor HSSpræcisionsvalset N Ø DC h8 4 mm	114020 4
Spiralbor HSSpræcisionsvalset N Ø DC h8 6,5 mm	114020 6,5
Spiralbor HSSpræcisionsvalset N Ø DC h8 8 mm	114020 8
Spiralbor HSSpræcisionsvalset N Ø DC h8 7,5 mm	114020 7,5
Spiralbor HSSpræcisionsvalset N Ø DC h8 10 mm	114020 10
Spiralbor HSSpræcisionsvalset N Ø DC h8 9 mm	114020 9
Spiralbor HSSpræcisionsvalset N Ø DC h8 2,5 mm	114020 2,5

Spiralbor HSSpræcisionsvalset N Ø DC h8 3,5 mm	114020 3,5
Spiralbor HSSpræcisionsvalset N Ø DC h8 1 mm	114020 1
Spiralbor HSSpræcisionsvalset N Ø DC h8 5 mm	114020 5
Spiralbor HSSpræcisionsvalset N Ø DC h8 1,5 mm	114020 1,5
Spiralbor HSSpræcisionsvalset N Ø DC h8 6 mm	114020 6
Spiralbor HSSpræcisionsvalset N Ø DC h8 8,5 mm	114020 8,5
Spiralbor HSSpræcisionsvalset N Ø DC h8 2 mm	114020 2
Spiralbor HSSpræcisionsvalset N Ø DC h8 5,5 mm	114020 5,5
Spiralbor HSSpræcisionsvalset N Ø DC h8 9,5 mm	114020 9,5
Spiralbor HSSpræcisionsvalset N Ø DC h8 3 mm	114020 3
Spiralbor HSSpræcisionsvalset N Ø DC h8 4,5 mm	114020 4,5
Spiralbor HSSpræcisionsvalset N Ø DC h8 7 mm	114020 7
Kassette tom, til spiralbor DIN 338 Type 1-10	115475 1-10