

Garant GRIDLINE

Værktøjsskab komplet med skuffer 75 kg, 20×20G, Højde mm / antal skuffer: 400/2**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	930505 400/2
GTIN	4062406060077
Artikelklasse	9GK

Beskrivelse**Udførelse:**

Komplet bestykket værktøjsskab 24×24G, med skuffer 20×20G. Kan låses centralt med stiftcylinderlås. **Skuffer med 100 % helt udtræk** og differentialeudtræk. Skuffer med udstansninger til montering af gitterskillevægge i trin på 25 mm (fra skuffefronthøjden 75 mm). En separat udtræksikring forhindrer, at flere skuffer kan åbnes samtidig.

Bestykning:

Skuffefronthøjde mm: 150, 150

Lakering:

Korpus og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, skuffefronter antracit RAL 7016, **pulverlakeret.**

Skuffekorpuset kan ikke konfigureres; altid lysegråt RAL 7035.

Bemærk:

Ved løft og transport af skabet er det vigtigt, at skufferne er fastgjort ordentligt i kabinettet.

Teknisk beskrivelse

Nytte højde for skuffer	300 mm
Skuffer, nyttebredde	500 mm
Bredde	600 mm
Skuffer, nytte dybde i G	20

Dybde	600 mm
Antal døre	0
Vægt	43 kg
Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja
Skuffer, nyttedybde	500 mm
Skuffer, fronthøjde	150 mm
Skuffer, fronthøjde	150 mm
Skuffer, nyttebredde i G	20
Højde	400 mm
Skuffer, nytteflade i G	20×20
Antal skuffer	2
Nyttehøjde	300 mm
Antal udtrækshylder	0
Undersektion på højdejusterbar arbejdsplads	nej
Materialetykkelse	1,2 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	75 kg
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Skuffeudtræk	Udtræksspærre
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnavnsegenskab	20×20G
Produkttype	Værktøjsskab

Tilbehør

Skuffe75 kg Skuffefronthøjde 150 mm	930533 150
Gribelisterendekapper20 dele Type 10	951025 10

Låseblænde til GridLine Type HU21

914227 HU21

Værktøjsskabskabinet til skuffer Højde 400 mm

930525 400