

Garant GRIDLINE

**Værktøjsskab komplet med skuffer 75 kg, 20×20G, Højde mm / antal skuffer:  
800/5****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	930505 800/5
GTIN	4062406066338
Artikelklasse	9GK

**Beskrivelse****Udførelse:**

Komplet bestykt værktøjsskab 24×24G, med skuffer 20×20G. Kan låses centralt med stiftcylinderlås. **Skuffer med 100 % helt udtræk** og differentialeudtræk. Skuffer med udstansninger til montering af gitterskillevægge i trin på 25 mm (fra skuffefronthøjden 75 mm). En separat udtræksikring forhindrer, at flere skuffer kan åbnes samtidig.

**Bestykning:**

Skuffefronthøjde mm: 75, 75, 150, 150, 250

**Lakering:**

Korpus og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, skuffefronter antracit RAL 7016, **pulverlakeret.**

**Skuffekorpusset kan ikke konfigureres; altid lysegrå RAL 7035.**

**Bemærk:**

Ved løft og transport af skabet er det vigtigt, at skufferne er fastgjort ordentligt i kabinettet.

**Teknisk beskrivelse**

Skuffer, nytteflade i G	20×20
Højde	800 mm

Antal døre	0
Skuffer, nyttedybde i G	20
Antal skuffer	5
Bredde	600 mm
Skuffer, fronthøjde	75 mm
Skuffer, fronthøjde	75 mm
Skuffer, fronthøjde	150 mm
Skuffer, fronthøjde	150 mm
Skuffer, fronthøjde	250 mm
Skuffer, nyttebredde	500 mm
Skuffer, nyttebredde i G	20
Vægt	86 kg
Nyttehøjde	700 mm
Nyttehøjde for skuffer	700 mm
Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja
Skuffer, nyttedybde	500 mm
Dybde	600 mm
Undersektion på højdejusterbar arbejdsplads	nej
Antal udtrækshylder	0
Materialetykkelse	1,2 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	75 kg
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Skuffeudtræk	Udtræksspærre
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnavnsegenskab	20x20G
Produkttype	Værktøjsskab

---

**Tilbehør**

Skuffe75 kg Skuffefronthøjde 250 mm	930533 250
Skuffe75 kg Skuffefronthøjde 150 mm	930533 150
Værktøjsskabskabinet til skuffer Højde 800 mm	930525 800
Skuffe75 kg Skuffefronthøjde 75 mm	930533 75
Låseblænde til GridLine Type HU21	914227 HU21
Gribelisterendekapper20 dele Type 10	951025 10