

Garant GRIDLINE

Værktøjsskab komplet med skuffer 75 kg, 20×20G, Højde mm / antal skuffer: 800/7**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	930505 800/7
GTIN	4062406066369
Artikelklasse	9GK

Beskrivelse**BEMÆRK: Farvevalg muligt****Udførelse:**

Komplet bestykket værktøjsskab 24×24G, med skuffer 20×20G. Kan låses centralt med stiftcylinderlås. **Skuffer med 100 % helt udtræk** og differentialeudtræk. Skuffer med udstansninger til montering af gitterskillevægge i trin på 25 mm (fra skuffefronthøjden 75 mm). En separat udtrækssikring forhindrer, at flere skuffer kan åbnes samtidig.

Bestykning:

Skuffefronthøjde mm: 50, 75, 100, 100, 100, 125, 150

Lakering:

Korpus og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, skuffefronter antracit RAL 7016, **pulverlakeret.**

Skuffekorpusset kan ikke konfigureres; altid lysegrå RAL 7035.

Bemærk:

Ved løft og transport af skabet er det vigtigt, at skufferne er fastgjort ordentligt i kabinettet.

Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Skuffer, nytteflade i G: 20×20

Højde: 800 mm

Bredde: 600 mm

Dybde: 600 mm

Nyttehøjde: 700 mm

Nyttehøjde for skuffer: 700 mm
 Skuffer, nyttebredde: 500 mm

Teknisk beskrivelse

Skuffer, nyttebredde	500 mm
Bredde	600 mm
Skuffer, fronthøjde	50 mm
Skuffer, fronthøjde	75 mm
Skuffer, fronthøjde	100 mm
Skuffer, fronthøjde	100 mm
Skuffer, fronthøjde	100 mm
Skuffer, fronthøjde	125 mm
Skuffer, fronthøjde	150 mm
Vægt	100 kg
Antal skuffer	7
Skuffer, nyttedybde	500 mm
Skuffer, nyttedybde i G	20
Skuffer, nyttebredde i G	20
Nyttehøjde	700 mm
Antal døre	0
Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja
Højde	800 mm
Skuffer, nytteflade i G	20×20
Nyttehøjde for skuffer	700 mm
Dybde	600 mm
Undersektion på højdejusterbar arbejdsplads	nej
Antal udtrækshylder	0
Materialetykkelse	1,2 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	75 kg
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk)	100 %

Skuffeutdræk	Udtræksspærre
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnavnsegenskab	20×20G
Produkttype	Værktøjsskab

Tilbehør

Skuffe 75 kg Skuffefronthøjde 150 mm	930533 150
Gribelisterendekapper 20 dele Type 10	951025 10
Skuffe 75 kg Skuffefronthøjde 75 mm	930533 75
Skuffe 75 kg Skuffefronthøjde 50 mm	930533 50
Låseblænde til GridLine Type HU21	914227 HU21
Skuffe 75 kg Skuffefronthøjde 100 mm	930533 100
Værktøjsskabskabinet til skuffer Passer til længden mellem 2 foddele 800 mm	930525 800
Skuffe 75 kg Skuffefronthøjde 125 mm	930533 125