

Garant GRIDLINE

Værktøjsskab komplet med skuffer 75 kg, 20×20G, Højde mm / antal skuffer: 800/6**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	930505 800/6
GTIN	4062406066345
Artikelklasse	9GK

Beskrivelse**Udførelse:**

Komplet bestykt værktøjsskab 24×24G, med skuffer 20×20G. Kan låses centralt med stiftcylinderlås. **Skuffer med 100 % helt udtræk** og differentialeudtræk. Skuffer med udstansninger til montering af gitterskillevægge i trin på 25 mm (fra skuffefronthøjden 75 mm). En separat udtrækssikring forhindrer, at flere skuffer kan åbnes samtidig.

Bestykning:

Skuffefronthøjde mm: 50, 75, 100, 100, 125, 250

Lakering:

Korpus og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, skuffefronter antracit RAL 7016, **pulverlakeret. Skuffekorpuset kan ikke konfigureres; altid lysegrå RAL 7035.**

Bemærk:

Ved løft og transport af skabet er det vigtigt, at skufferne er fastgjort ordentligt i kabinettet.

Teknisk beskrivelse

Skuffer, nyttedybde	500 mm
Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja

Skuffer, nyttebredde	500 mm
Nyttehøjde for skuffer	700 mm
Skuffer, nyttedybde i G	20
Dybde	600 mm
Vægt	93 kg
Antal døre	0
Antal skuffer	6
Skuffer, fronthøjde	50 mm
Skuffer, fronthøjde	75 mm
Skuffer, fronthøjde	100 mm
Skuffer, fronthøjde	100 mm
Skuffer, fronthøjde	125 mm
Skuffer, fronthøjde	250 mm
Skuffer, nytteflade i G	20×20
Højde	800 mm
Nyttehøjde	700 mm
Skuffer, nyttebredde i G	20
Bredde	600 mm
Undersektion på højdejusterbar arbejdsplads	nej
Antal udtrækshylder	0
Materialetykkelse	1,2 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	75 kg
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Skuffeudtræk	Udtræksspærre
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnavnsegenskab	20×20G
Produkttype	Værktøjsskab

Tilbehør

Skuffe75 kg Skuffefronthøjde 250 mm	930533 250
Låseblænde til GridLine Type HU21	914227 HU21
Skuffe75 kg Skuffefronthøjde 75 mm	930533 75
Skuffe75 kg Skuffefronthøjde 125 mm	930533 125
Gribelisterendekapper20 dele Type 10	951025 10
Værktøjsskabskabinet til skuffer Højde 800 mm	930525 800
Skuffe75 kg Skuffefronthøjde 50 mm	930533 50
Skuffe75 kg Skuffefronthøjde 100 mm	930533 100