

Garant GRIDLINE

Værktøjsskab komplet med skuffer 75 kg, 20×20G, Højde mm / antal skuffer: 900/6A**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	930505 900/6A
GTIN	4062406066383
Artikelklasse	9GK

Beskrivelse**Udførelse:**

Komplet bestykt værktøjsskab 24×24G, med skuffer 20×20G. Kan låses centralt med stiftcylinderlås. **Skuffer med 100 % helt udtræk** og differentialeudtræk. Skuffer med udstansninger til montering af gitterskillevægge i trin på 25 mm (fra skuffefronthøjden 75 mm). En separat udtrækssikring forhindrer, at flere skuffer kan åbnes samtidig.

Bestykning:

Skuffefronthøjde mm: 100, 100, 100, 150, 150, 200

Lakering:

Korpus og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, skuffefronter antracit RAL 7016, **pulverlakeret.**

Skuffekorpusset kan ikke konfigureres; altid lysegrå RAL 7035.

Bemærk:

Ved løft og transport af skabet er det vigtigt, at skufferne er fastgjort ordentligt i kabinettet.

Teknisk beskrivelse

Skuffer, fronthøjde	100 mm
Skuffer, fronthøjde	100 mm

Skuffer, fronthøjde	100 mm
Skuffer, fronthøjde	150 mm
Skuffer, fronthøjde	150 mm
Skuffer, fronthøjde	200 mm
Skuffer, nytte dybde	500 mm
Nytte højde for skuffer	800 mm
Nytte højde	800 mm
Højde	900 mm
Skuffer, nytte dybde i G	20
Vægt	97 kg
Antal skuffer	6
Skuffer, nytte bredde i G	20
Antal døre	0
Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja
Bredde	600 mm
Skuffer, nytte bredde	500 mm
Dybde	600 mm
Skuffer, nytte flade i G	20×20
Undersektion på højdejusterbar arbejdsplads	nej
Antal udtrækshylder	0
Materialetykkelse	1,2 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	75 kg
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Skuffeudtræk	Udtræksspærre
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnavnsegenskab	20×20G
Produkttype	Værktøjsskab

Tilbehør

Værktøjsskabskabinet til skuffer Højde 900 mm	930525 900
Skuffe75 kg Skuffefronthøjde 200 mm	930533 200
Låseblænde til GridLine Type HU21	914227 HU21
Skuffe75 kg Skuffefronthøjde 150 mm	930533 150
Gribelisterendekapper20 dele Type 10	951025 10
Skuffe75 kg Skuffefronthøjde 100 mm	930533 100