

Garant GRIDLINE

**Værktøjsskab komplet med skuffer 75 kg, 20×20G, Højde mm / antal skuffer: 400/3****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	930505 400/3
GTIN	4062406066321
Artikelklasse	9GK

**Beskrivelse****Udførelse:**

Komplet bestykt værktøjsskab 24×24G, med skuffer 20×20G. Kan låses centralt med stiftcylinderlås. **Skuffer med 100 % helt udtræk** og differentialeudtræk. Skuffer med udstansninger til montering af gitterskillevægge i trin på 25 mm (fra skuffefronthøjden 75 mm). En separat udtrækssikring forhindrer, at flere skuffer kan åbnes samtidig.

**Bestykning:**

Skuffefronthøjde mm: 100, 100, 100

**Lakering:**

Korpus og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, skuffefronter antracit RAL 7016, **pulverlakeret.**

**Skuffekorpusset kan ikke konfigureres; altid lysegråt RAL 7035.**

**Bemærk:**

Ved løft og transport af skabet er det vigtigt, at skufferne er fastgjort ordentligt i kabinettet.

**Teknisk beskrivelse**

Bredde	600 mm
Nytte højde for skuffer	300 mm
Højde	400 mm
Dybde	600 mm

Skuffer, nyttebredde	500 mm
Skuffer, nyttedybde	500 mm
Vægt	51 kg
Antal døre	0
Nyttehøjde	300 mm
Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja
Skuffer, nytteflade i G	20×20
Skuffer, fronthøjde	100 mm
Skuffer, fronthøjde	100 mm
Skuffer, fronthøjde	100 mm
Antal skuffer	3
Skuffer, nyttedybde i G	20
Skuffer, nyttebredde i G	20
Undersektion på højdejusterbar arbejdsplads	nej
Antal udtrækshylder	0
Materialetykkelse	1,2 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	75 kg
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Skuffeudtræk	Udtræksspærre
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnavnsegenskab	20×20G
Produkttype	Værktøjsskab

## Tilbehør

Værktøjsskabskabinet til skuffer Højde 400 mm

930525 400

Gribelisterendekapper20 dele Type 10	951025 10
Låseblænde til GridLine Type HU21	914227 HU21
Skuffe75 kg Skuffefronthøjde 100 mm	930533 100