

Garant**6-kantet hoved, 1/4 tomme, Nøglestørrelse: 12mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	631029 12
GTIN	4062406060503
Artikelklasse	61A

Beskrivelse**Udførelse:**

Smedet i stål af høj kvalitet og forsænket indvendigt for at sikre hurtigt greb om skrueindsatserne.

Nøglevidder med præcis tolerance med **HT-Drive**-profil skåner skruehoveder og møtrikker.

Tyndvægget, så der også kan udføres arbejder på steder med begrænset plads.

Indvendig firkant med boring iht. DIN 3120-D 6,3.

Norm:**DIN 3124-S****Materiale:**

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Bemærk:

GARANT og HOLEX sekskant-topnøgleindsatser fås også i tommestørrelser via vores eShop (GARANT: Nr. 631032; HOLEX: Nr. 631022).

Teknisk beskrivelse

Nøglestørrelse	12 mm
Længde	25 mm
Ø på udgangsside	16,9 mm
Drivfirkant	1/4 tomme
Drivprofil	Sekskant-topnøgle

Materiale	Krom-vanadium-stål
Overflade	forkromet
Produkttype	Topnøgleindsats