

**Garant****Topnøglesortiment 1/4"-firkant 41 dele, Type: SD****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	630325 SD
GTIN	4062406060282
Artikelklasse	61A

**Beskrivelse****Udførelse:**

**Drev-/forbindelsesdele** iht. **DIN 3122 / 3123**; **toppe** iht. **DIN 3124**. Indvendig/udvendig firkant iht. **DIN 3120**.

Systemboks i nærmest brudsikker ABS-kunststof med integrerede hængsler og ny, betjeningsvenlig kviklukning. Alle værktøjer opbevares sikkert og let tilgængeligt i et specialformet **PUR-skumindlæg**.

Surface Drive-profilen virker direkte på møtrikkernes og skruernes overflade og følsomme kanter skånes. Også mellemål (såsom skruer med tommemål) og slidte skruer kan spændes og løsnes med Surface Drive-profilen. Wobbel-Fix-forlængerne tillader drejevinkler og kan fastgøres ved at klikkes på plads.

Alle værktøjer opbevares sikkert og let tilgængeligt i et slidstærkt specialformet **PUR-skumindlæg**.

**Anvendelse:**

Til skruer med udvendig sekskant/møtrikker med gevind M2 – M8 og til skruer med indvendig sekskant med gevind M4 – M10.

Til Pozidriv- og Phillips-skruer med gevind M2 – M6, ligekærvskrue med gevind M2 – M4 og til indvendige Torx®-skruer med gevind M2,5 – M8.

**Materiale:**

Krom-vanadium-stål, forkromet.

**Leveringsomfang:**

Toppe, sekskant, Surface Drive: 13 stk. nr. 631225 str. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14

Bits, C 6,3, til indvendig sekskant: 4 stk. som nr. 675240 str. 3; 4; 5; 6

Bits, C 6,3, til Phillips-skruer: 3 stk. som nr. 675310 str. 1/25; 2/25; 3/25

Bits, C 6,3, til Pozidriv: 3 stk. som nr. 675320 str. 1/25; 2/25; 3/25  
 Bits, C 6,3, til ligekærv: 3 stk. som nr. 675250 i str. 3,5×0,6; 5,5×0,8; 8×1,2  
 Bits, C 6,3, til indvendig Torx®: 6 stk. som nr. 675340 str. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40  
 T-greb: 1 stk. nr. 633029 str. 116  
 Greb 6,3 (1/4): 1 stk. 632829 str. 146  
 Forlængere „Wobble-Fix“: 2 stk. 632519 str. 50; 100  
 Kardanled: 1 stk. nr. 633529 str. 1/4  
 Skraldenøgle: 1 stk. nr. 632025 str. 1/4 med uddriver  
 Universalholder E 6,3: 1 stk. svarende til nr. 675020 str. 6,3K, til 1/4 tomme bits C 6,3  
 Forbindelsesled: 1 stk. bit-skaft E 6,3 – firkant 1/4 tomme  
 Forbindelsesstykke til bits: 1 stk. svarende til nr. 676800, 1/4 tomme firkant-indsats - bitholder 1/4 tomme  
 Opbevaring i: ABS-kunststofboks

## Teknisk beskrivelse

Antal dele	41
Nøgleviddeområde, sekskantet skruenøgle	3-6 mm
Nøgleviddeområde Surfacedrive	4-14 mm
Drivprofil	6-kant-topnøgle Surface Drive
Drivprofil	Skruetrækker til Phillips
Drivprofil	Pozidriv-skruetrækker
Drivprofil	Ligekærveskruetrækker
Drivprofil	Skruetrækkere til TORX®-skruer
Drivfirkant	1/4 tomme
6-kantet topnøgleprofil	Surfacedrive
Firkant med Wobble-Fix	Med svingvinkel
Emballage	ABS-kunststofboks med hurtig lukning
Længde	257 mm
Bredde	147 mm
Højde	45 mm
Fyldningsgrad for en skuffe i G	5×10
Produkttype	Topnøgle

**Tilbehør**

PUR-skumindlæg til sortiment 630325	630304 630325
Systemboks Type 2	630305 2
6-kantet hoved, 1/4 tommeSurface Drive Nøglestørrelse 7 mm	631225 7
6-kantet hoved, 1/4 tommeSurface Drive Nøglestørrelse 12 mm	631225 12
T-greb, 1/4 tomme Hel længde 116 mm	633029 116
Reverserbar skraldenøgle, 1/4 tomme med uddriver Type	632025
6-kantet hoved, 1/4 tommeSurface Drive Nøglestørrelse 6 mm	631225 6
6-kantet hoved, 1/4 tommeSurface Drive Nøglestørrelse 10 mm	631225 10
6-kantet hoved, 1/4 tommeSurface Drive Nøglestørrelse 13 mm	631225 13
6-kantet hoved, 1/4 tommeSurface Drive Nøglestørrelse 11 mm	631225 11
6-kantet hoved, 1/4 tommeSurface Drive Nøglestørrelse 4 mm	631225 4
6-kantet hoved, 1/4 tommeSurface Drive Nøglestørrelse 9 mm	631225 9
Kardanled 1/4 tomme Type 1/4	633529 1/4
6-kantet hoved, 1/4 tommeSurface Drive Nøglestørrelse 5 mm	631225 5
6-kantet hoved, 1/4 tommeSurface Drive Nøglestørrelse 8 mm	631225 8
6-kantet hoved, 1/4 tommeSurface Drive Nøglestørrelse 5,5 mm	631225 5,5
6-kantet hoved, 1/4 tommeSurface Drive Nøglestørrelse 14 mm	631225 14
6-kantet hoved, 1/4 tommeSurface Drive Nøglestørrelse 4,5 mm	631225 4,5

Bitsholder, 1/4 tomme Hel længde 146 mm	632829 146
Forlænger, 1/4 tomme "Wobble-Fix" Hel længde 50 mm	632519 50
Forlænger, 1/4 tomme "Wobble-Fix" Hel længde 100 mm	632519 100