

Garant GRIDLINE

**Værktøjsskab komplet med skuffer 75 kg, 26×20G, Højde mm / antal skuffer: 1000/7****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	930605 1000/7
GTIN	4062406065416
Artikelklasse	9GK

**Beskrivelse****BEMÆRK: Farvevalg muligt****Udførelse:**

Komplet bestykket værktøjsskab 30×24G, med skuffer 26×20G. Kan låses centralt med stiftcylinderlås. **Skuffer med 100 % helt udtræk** og differentialeudtræk. Skuffer med udstansninger til montering af gitterskillevægge i trin på 25 mm (fra skuffefronthøjden 75 mm). En separat udtrækssikring forhindrer, at flere skuffer kan åbnes samtidig.

**Bestykning:**

Skuffefronthøjde mm: 50, 75, 100, 100, 125, 150, 300

**Lakering:**

Korpus og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, skuffefronter antracit RAL 7016, **pulverlakeret.**

**Skuffekorpusset kan ikke konfigureres; altid lysegråt RAL 7035.**

**Bemærk:**

Ved løft og transport af skabet er det vigtigt, at skufferne er fastgjort ordentligt i kabinetet.

Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Skuffer, nytteflade i G: 26×20

Højde: 1000 mm

Bredde: 750 mm

Dybde: 600 mm

Nyttehøjde: 900 mm

Nyttehøjde for skuffer: 900 mm  
 Skuffer, nyttebredde: 650 mm

## Teknisk beskrivelse

Skuffer, nytte dybde i G	20
Nyttehøjde	900 mm
Højde	1000 mm
Skuffer, nytteflade i G	26×20
Antal døre	0
Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja
Skuffer, nyttebredde i G	26
Vægt	125 kg
Antal skuffer	7
Nyttehøjde for skuffer	900 mm
Bredde	750 mm
Skuffer, nyttebredde	650 mm
Skuffer, nytte dybde	500 mm
Dybde	600 mm
Skuffer, fronthøjde	50 mm
Skuffer, fronthøjde	75 mm
Skuffer, fronthøjde	100 mm
Skuffer, fronthøjde	100 mm
Skuffer, fronthøjde	125 mm
Skuffer, fronthøjde	150 mm
Skuffer, fronthøjde	300 mm
Undersektion på højdejusterbar arbejdsplads	nej
Antal udtrækshylder	0
Materialetykkelse	1,2 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	75 kg
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk)	100 %

Skuffeutræk	Udtræksspærre
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnavnsegenskab	26×20G
Produkttype	Værktøjsskab

## Tilbehør

Låseblænde til GridLine Type HU21	914227 HU21
Skuffe 75 kg Skuffefronthøjde 100 mm	930633 100
Skuffe 75 kg Skuffefronthøjde 125 mm	930633 125
Skuffe 75 kg Skuffefronthøjde 150 mm	930633 150
Skuffe 75 kg Skuffefronthøjde 300 mm	930633 300
Skuffe 75 kg Skuffefronthøjde 50 mm	930633 50
Skuffe 75 kg Skuffefronthøjde 75 mm	930633 75
Værktøjsskabskabinet til skuffer Passer til længden mellem 2 foddele 1000 mm	930625 1000
Gribelisterendekapper 20 dele Type 10	951025 10