

Garant GRIDLINE

Værktøjsskab komplet med skuffer 75 kg, 26×20G, Højde mm / antal skuffer: 800/6A**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	930605 800/6A
GTIN	4062406065393
Artikelklasse	9GK

Beskrivelse**Udførelse:**

Komplet bestykt værktøjsskab 30×24G, med skuffer 26×20G. Kan låses centralt med stiftcylinderlås. **Skuffer med 100 % helt udtræk** og differentialeudtræk. Skuffer med udstansninger til montering af gitterskillevægge i trin på 25 mm (fra skuffefronthøjden 75 mm). En separat udtræksikring forhindrer, at flere skuffer kan åbnes samtidig.

Bestykning:

Skuffefronthøjde mm: 75, 75, 100, 100, 150, 200

Lakering:

Korpus og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, skuffefronter antracit RAL 7016, **pulverlakeret.**

Skuffekorpuset kan ikke konfigureres; altid lysegrå RAL 7035.

Bemærk:

Ved løft og transport af skabet er det vigtigt, at skufferne er fastgjort ordentligt i kabinettet.

Teknisk beskrivelse

Højde	800 mm
Nytte højde	700 mm

Bredde	750 mm
Dybde	600 mm
Skuffer, nytteflade i G	26×20
Antal døre	0
Skuffer, nyttedybde	500 mm
Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja
Skuffer, nyttebredde	650 mm
Skuffer, nyttebredde i G	26
Skuffer, nyttedybde i G	20
Skuffer, fronthøjde	75 mm
Skuffer, fronthøjde	75 mm
Skuffer, fronthøjde	100 mm
Skuffer, fronthøjde	100 mm
Skuffer, fronthøjde	150 mm
Skuffer, fronthøjde	200 mm
Antal skuffer	6
Vægt	106 kg
Nyttehøjde for skuffer	700 mm
Undersektion på højdejusterbar arbejdsplads	nej
Antal udtrækshylder	0
Materialetykkelse	1,2 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	75 kg
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Skuffeudtræk	Udtræksspærre
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnavnsegenskab	26×20G
Produkttype	Værktøjsskab

Tilbehør

Låseblænde til GridLine Type HU21	914227 HU21
Værktøjsskabskabinet til skuffer Højde 800 mm	930625 800
Skuffe75 kg Skuffefronthøjde 100 mm	930633 100
Skuffe75 kg Skuffefronthøjde 150 mm	930633 150
Skuffe75 kg Skuffefronthøjde 200 mm	930633 200
Skuffe75 kg Skuffefronthøjde 75 mm	930633 75
Gribelisterendekapper20 dele Type 10	951025 10