

Garant GRIDLINE

Værktøjsskab komplet med skuffer 75 kg, 26×20G, Højde mm / antal skuffer: 800/6**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	930605 800/6
GTIN	4062406065386
Artikelklasse	9GK

Beskrivelse**BEMÆRK: Farvevalg muligt****Udførelse:**

Komplet bestykket værktøjsskab 30×24G, med skuffer 26×20G. Kan låses centralt med stiftcylinderlås. **Skuffer med 100 % helt udtræk** og differentialeudtræk. Skuffer med udstansninger til montering af gitterskillevægge i trin på 25 mm (fra skuffefronthøjden 75 mm). En separat udtrækssikring forhindrer, at flere skuffer kan åbnes samtidig.

Bestykning:

Skuffefronthøjde mm: 50, 75, 100, 100, 125, 250

Lakering:

Korpus og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, skuffefronter antracit RAL 7016, **pulverlakeret.**

Skuffekorpusset kan ikke konfigureres; altid lysegråt RAL 7035.

Bemærk:

Ved løft og transport af skabet er det vigtigt, at skufferne er fastgjort ordentligt i kabinettet.

Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Skuffer, nytteflade i G: 26×20

Højde: 800 mm

Bredde: 750 mm

Dybde: 600 mm

Nyttehøjde: 700 mm

Nyttehøjde for skuffer: 700 mm
 Skuffer, nyttebredde: 650 mm

Teknisk beskrivelse

Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja
Vægt	105 kg
Skuffer, nytte dybde i G	20
Nyttehøjde for skuffer	700 mm
Højde	800 mm
Skuffer, nytte dybde	500 mm
Skuffer, nyttebredde	650 mm
Skuffer, fronthøjde	50 mm
Skuffer, fronthøjde	75 mm
Skuffer, fronthøjde	100 mm
Skuffer, fronthøjde	100 mm
Skuffer, fronthøjde	125 mm
Skuffer, fronthøjde	250 mm
Dybde	600 mm
Antal skuffer	6
Skuffer, nytteflade i G	26×20
Skuffer, nyttebredde i G	26
Antal døre	0
Nyttehøjde	700 mm
Bredde	750 mm
Undersektion på højdejusterbar arbejdsplads	nej
Antal udtrækshylder	0
Materialetykkelse	1,2 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	75 kg
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Skuffeudtræk	Udtræksspærre

Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnavnsegenskab	26x20G
Produkttype	Værktøjsskab

Tilbehør

Låseblænde til GridLine Type HU21	914227 HU21
Værktøjsskabskabinet til skuffer Passer til længden mellem 2 foddele 800 mm	930625 800
Skuffe 75 kg Skuffefronthøjde 100 mm	930633 100
Skuffe 75 kg Skuffefronthøjde 125 mm	930633 125
Skuffe 75 kg Skuffefronthøjde 250 mm	930633 250
Skuffe 75 kg Skuffefronthøjde 50 mm	930633 50
Skuffe 75 kg Skuffefronthøjde 75 mm	930633 75
Gribelisterendekapper 20 dele Type 10	951025 10