

Garant**Topnøglesortiment 1/4 tomme firkant 19 dele, Type: 6****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	630162 6
GTIN	4062406060244
Artikelklasse	61A

Beskrivelse**Udførelse:**

Drev-/forbindelsesdele iht. **DIN 3122 / 3123**; **toppe** iht. **DIN 3124**. Indvendig/udvendig firkant iht. **DIN 3120**.

Alle værktøjer opbevares sikkert og let tilgængeligt i et slidstærkt specialformet **PUR-skumindlæg**.

Anvendelse:

Til skruer med udvendig sekskant/møtrikker med gevind M2 – M8.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Leveringsomfang:

Toppe, sekskantede: 13 stk. nr. 631029 str. 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13

T-greb: 1 stk. nr. 633029 str. 116

Greb: 1 stk. nr. 632829 str. 146

Forlængere: 2 stk. nr. 632429 str. 50; 150

Kardanled: 1 stk. nr. 633529 str. 1/4

Skraldenøgle: 1 stk. nr. 632025 str. 1/4

Opbevaring i: ABS-kunststofboks

Fyldningsgrad for en skuffe i G: 5×10

Højde: 45 mm

Drivfirkant: 1/4 tommer

Nøgleviddeområde, sekskantet topnøgle: 3,5-13 mm

Teknisk beskrivelse

Nøgleviddeområde, sekskantet topnøgle	3,5-13 mm
Antal dele	19
Drivfirkant	1/4 tommer
Drivprofil	Sekskant-topnøgle
Emballage	ABS-kunststofboks
Længde	257 mm
Bredde	147 mm
Højde	45 mm
Fyldningsgrad for en skuffe i G	5×10
Produkttype	Topnøgle

Tilbehør

6-kantet hoved 1/4 tomme Nøglestørrelse 5,5 mm	631029 5,5
Forlænger, 1/4 tomme Hel længde 50 mm	632429 50
Reverserbar skraldenøgle, 1/4 tomme med uddriver Type	632025
6-kantet hoved 1/4 tomme Nøglestørrelse 12 mm	631029 12
6-kantet hoved 1/4 tomme Nøglestørrelse 13 mm	631029 13
6-kantet hoved 1/4 tomme Nøglestørrelse 3,5 mm	631029 3,5
PUR-skumindlæg til sortiment 630162	630304 630162
6-kantet hoved 1/4 tomme Nøglestørrelse 7 mm	631029 7
6-kantet hoved 1/4 tomme Nøglestørrelse 9 mm	631029 9
6-kantet hoved 1/4 tomme Nøglestørrelse 6 mm	631029 6
6-kantet hoved 1/4 tomme Nøglestørrelse 8 mm	631029 8
6-kantet hoved 1/4 tomme Nøglestørrelse 5 mm	631029 5
Forlænger, 1/4 tomme Hel længde 150 mm	632429 150
Kardanled 1/4 tomme Type 1/4	633529 1/4
T-greb, 1/4 tomme Hel længde 116 mm	633029 116

Systemboks Type 2	630305 2
6-kantet hoved 1/4 tomme Nøglestørrelse 4,5 mm	631029 4,5
6-kantet hoved 1/4 tomme Nøglestørrelse 10 mm	631029 10
6-kantet hoved 1/4 tomme Nøglestørrelse 4 mm	631029 4
6-kantet hoved 1/4 tomme Nøglestørrelse 11 mm	631029 11
Bitsholder, 1/4 tomme Hel længde 146 mm	632829 146
Reverserbar skraldenøgle, 1/4 tomme med uddriver Type 1/4	632025 1/4