

Garant GRIDLINE

**Værktøjsskab komplet med skuffer 75 kg, 26×20G, Højde mm / antal skuffer:
800/7****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	930605 800/7
GTIN	4062406065409
Artikelklasse	9GK

Beskrivelse**BEMÆRK: Farvevalg muligt****Udførelse:**

Komplet bestykket værktøjsskab 30×24G, med skuffer 26×20G. Kan låses centralt med stiftcylinderlås. **Skuffer med 100 % helt udtræk** og differentialeudtræk. Skuffer med udstansninger til montering af gitterskillevægge i trin på 25 mm (fra skuffefronthøjden 75 mm). En separat udtrækssikring forhindrer, at flere skuffer kan åbnes samtidig.

Bestykning:

Skuffefronthøjde mm: 50, 50, 75, 75, 100, 150, 200

Lakering:

Korpus og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, skuffefronter antracit RAL 7016, **pulverlakeret.**

Skuffekorpusset kan ikke konfigureres; altid lysegrå RAL 7035.

Bemærk:

Ved løft og transport af skabet er det vigtigt, at skufferne er fastgjort ordentligt i kabinetet.

Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Skuffer, nytteflade i G: 26×20

Højde: 800 mm

Bredde: 750 mm

Dybde: 600 mm

Nyttehøjde: 700 mm

Nyttehøjde for skuffer: 700 mm
Skuffer, nyttebredde: 650 mm

Teknisk beskrivelse

Højde	800 mm
Skuffer, nytte dybde	500 mm
Skuffer, nytte dybde i G	20
Skuffer, nytte flade i G	26×20
Antal skuffer	7
Nyttehøjde for skuffer	700 mm
Skuffer, nytte bredde	650 mm
Skuffer, fronthøjde	50 mm
Skuffer, fronthøjde	50 mm
Skuffer, fronthøjde	75 mm
Skuffer, fronthøjde	75 mm
Skuffer, fronthøjde	100 mm
Skuffer, fronthøjde	150 mm
Skuffer, fronthøjde	200 mm
Nyttehøjde	700 mm
Bredde	750 mm
Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja
Dybde	600 mm
Skuffer, nytte bredde i G	26
Antal døre	0
Vægt	114 kg
Undersektion på højdejusterbar arbejdsplads	nej
Antal udtrækshylder	0
Materialetykkelse	1,2 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	75 kg
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk)	100 %

Skuffeutræk	Udtræksspærre
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnavnsegenskab	26×20G
Produkttype	Værktøjsskab

Tilbehør

Låseblænde til GridLine Type HU21	914227 HU21
Værktøjsskabskabinet til skuffer Passer til længden mellem 2 foddele 800 mm	930625 800
Skuffe 75 kg Skuffefronthøjde 100 mm	930633 100
Skuffe 75 kg Skuffefronthøjde 150 mm	930633 150
Skuffe 75 kg Skuffefronthøjde 200 mm	930633 200
Skuffe 75 kg Skuffefronthøjde 50 mm	930633 50
Skuffe 75 kg Skuffefronthøjde 75 mm	930633 75
Skuffe 75 kg Skuffefronthøjde 125 mm	930633 125
Skuffe 75 kg Skuffefronthøjde 300 mm	930633 300
Gribelisterendekapper 20 dele Type 10	951025 10