

Garant**Topnøglesortiment 1/4 tomme firkant 13 dele, Type: SD****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	630062 SD
GTIN	4062406060237
Artikelklasse	61A

Beskrivelse**Udførelse:**

Drev-/forbindelsesdele iht. **DIN 3122 / 3123**; **toppe** iht. **DIN 3124**. Indvendig/udvendig firkant iht. **DIN 3120**.

Alle værktøjer opbevares sikkert og let tilgængeligt i et slidstærkt specialformet **PUR-skumindlæg**.

Anvendelse:

Til skruer med udvendig sekskant/møtrikker med gevind M2 – M8.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Leveringsomfang:

Toppe, sekskantede: 9 stk. nr. 631225

str. 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 10; 11; 13

Forlængere „Wobble-Fix“: 2 stk. str. 50; 150 mm

Kardanled: 1 stk. nr. 633529 str. 1/4

Skraldenøgle: 1 stk. nr. 632025 str. 1/4

Opbevaring i: ABS-kunststofboks

Fyldningsgrad for en skuffe i G: 5×10

Højde: 45 mm

Drivfirkant: 1/4 tommer

Nøgleviddeområde, sekskantet topnøgle: 4-13 mm

Teknisk beskrivelse

Drivfirkant	1/4 tommer
Drivprofil	Sekskant-topnøgle
Nøgleviddeområde, sekskantet topnøgle	4-13 mm
6-kantet topnøgleprofil	Surfacedrive
Firkant med Wobble-Fix	Med svingvinkel
Materiale	Krom-vanadium-stål
Emballage	ABS-kunststofboks
Længde	257 mm
Bredde	147 mm
Højde	45 mm
Overflade	forkromet
Fyldningsgrad for en skuffe i G	5×10
Produkttype	Topnøgle

Tilbehør

6-kantet hoved 1/4 tomme Surface Drive Nøglestørrelse 13 mm	631225 13
Systemboks Type 2	630305 2
Kardanled 1/4 tomme Type 1/4	633529 1/4
Reverserbar skraldenøgle, 1/4 tomme med uddriver Type	632025
6-kantet hoved 1/4 tomme Surface Drive Nøglestørrelse 11 mm	631225 11
6-kantet hoved 1/4 tomme Surface Drive Nøglestørrelse 7 mm	631225 7
PUR-skumindlæg til sortiment 630062	630304 630062
6-kantet hoved 1/4 tomme Surface Drive Nøglestørrelse 10 mm	631225 10
6-kantet hoved 1/4 tomme Surface Drive Nøglestørrelse 5,5 mm	631225 5,5
	631225 5

6-kantet hoved 1/4 tomme Surface Drive Nøglestørrelse 5 mm

6-kantet hoved 1/4 tomme Surface Drive Nøglestørrelse 4 mm

631225 4

6-kantet hoved 1/4 tomme Surface Drive Nøglestørrelse 6 mm

631225 6

6-kantet hoved 1/4 tomme Surface Drive Nøglestørrelse 8 mm

631225 8

Reverserbar skraldenøgle, 1/4 tomme med uddriver Type 1/4

632025 1/4